

Montageanleitung



Duschtürpendelband 8243MS


- Glas-Glas 180°
- beidseitig öffnend (90°)

Glasdicke: 6 mm, 8 mm und 10 mm

Tragfähigkeit (2 Bänder):
45kg entsprechen einem Glastürflügel von
900 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 10mm

Pflegehinweis:

Die Duschbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.




Die Dicke der EPDM-Einlagen richtet sich nach der verwendeten Glasstärke:

8mm Glas: 2 mm EPDM-Einlagen
10mm Glas: 1 mm EPDM-Einlagen


Achtung: Im Lieferzustand sind EPDM-Einlagen für 8mm Glas eingebaut.

1) Das Gehäuse des Duschtürbandes mittig im Glasausschnitt positionieren, um den größtmöglichen Verstellbereich für die Einstellung der Dusche zu gewährleisten.

Wechselweise bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10N·m anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal wechselseitig auf das max. Anzugsmoment nachziehen.





2)



Die Schraube zur Nulllageneinstellung kann zusätzlich mit Schraubensicherung fixiert werden.


3) Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dichtprofile aufgesteckt wurden kann die Nulllage eingestellt werden. Dabei ist die Schraube auf das angegebene Anzugsmoment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten nachzuziehen.




4) Die Abdeckkappen werden mit Gewindestiften am Duschtürband fixiert. Diese sind nach Einhängen und Aufsetzen der Kappen in die dafür vorgesehenen Vertiefungen festzuziehen.

5)


8861KU0-8



8857KU0-8



ohne Dichtprofil



6) Je nach verwendetem Dichtprofil ist darauf zu achten, dass unterschiedliche Glasbearbeitungen zum Einsatz kommen.

Achtung: alle Maße beziehen sich auf 8-mm-Glas



SWS Glassysteme GmbH
Boehringer Straße 2a
D-68307 Mannheim

info@sws-glassysteme.de
www.sws-glassysteme.de

Niederlassung:
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl

Telefon: (+49) 02291-7905-0
Telefax: (+49) 02291-7905-10